



Ag/AgCl 参比电极（长度 18.5 cm）

6.0736.110

银/氯化银参比电极，安装长度为 16.8 cm。该参比电极非常适用于自动化应用。可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。作为参比液电解质，建议 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。传感器在交付的时候没有填充电解液。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2106.020	电缆（Strand） / 1米/ 2x B 电极电缆，带2xB型插座（4毫米），用于连接带B型插入连接头的电极



6.2106.060 电缆 (Strand) / 2米/ 2x B

电极电缆, 带2xB型插座 (4毫米), 用于连接带B型插入连接头的电极



6.2308.020 电解液, 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液c (KCl) =3 mol/L, 250 mL (用于Ag/AgCl参比系统)



6.2310.010 电解质 KNO₃ -1mol/L 250 mL

电解液 KNO₃ 1 M (用于复合银电极的参比电解液)



6.2320.000 TEABr, 0.4 mol/L, 溶解于乙二醇 (250 毫升)

电解液 TEABr (溴化四乙基铵, 溶解于乙二醇), c (TEABr) = 0.4 mol/L, 250毫升

