



透射式拉曼探头（785 nm）

607510180

透射式探头，用于穿透包装进行测量。光纤长度为 1.5 米。包含调焦适配器、表面调节器和遮光罩。

与 i-Raman NxG 785S 和 785H 型号兼容。

Scope of delivery 607510180

Qt.	Order no.	Description	
1 PCS	BWT-840001122	ST 探头用表面调节器	
		ST 探头用表面调节器	
		RST-SR	
1 PCS	BWT-840001119	聚焦适配器	
		STRam 785 nm 聚焦适配器	
		RST-FA-785	


1 PCS

BWT-
840001120

STRam 用遮光罩配件

STRam 用遮光罩配件

RST-LS



Optional accessories

Order no.	Description	
607511600	适用于透射式探头的聚苯乙烯帽	
	用于透射式探头的确认帽，内置 ASTM 标准聚苯乙烯。	