



电导电极 $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$

6.0910.120

带池常数的电导电极 $c = 0.9 \text{ cm}^{-1}$ ，未集成有温度探针。该传感器适用于测量中等的电导率（ $1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $100 \text{ mS}/\text{cm}$ ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

该传感器适用于自动进样器（包括标准磨口 14/15）。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2301.060 KCl离子标准, 250毫升

KCl离子标准 (250毫升, $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), 也可用作电导率测量的标准溶液。



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S/cm}$ 250 mL

电导率标准, 用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S/cm}$ 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液, 池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2104.020 1米的电极电缆, F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪 (F型插座)。



6.2104.030 2米的电极电缆 / F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

