



电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0916.040

带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ （指导数值），集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（1.2 m），用于连接到 856 电导率模块上

该传感器适用于测量较低的电导率（0 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$ ），例如：去离子水或按照 USP 测量 645>。

Scope of delivery 6.0916.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1420.100 通流测量杯 (Flow-through measuring vessel)
用于12 mm dia. 电极 (pH, 金属, 电导率)



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL
用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL
电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正

