



## 电导电极 $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0917.080

带池常数的 4 线电导电极  $c = 0.5 \text{ cm}^{-1}$  (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆，用于连接到 912/914 测量仪上。

得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受极高的机械载荷，并适用于测量中等的电导率（ $15 \mu\text{S}/\text{cm}$  至  $250 \text{ mS}/\text{cm}$ ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

### Optional accessories

| Order no. | Description |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

6.2301.060      KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升，c（离子）=0.1000+/-0.0005 mol/L），也可用作电导率测量的标准溶液。



6.2324.010      Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110      电导率标准液 100 µS/cm 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 c = 0.1/cm。

