



电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆）

6.0918.040

带池常数的不锈钢电导电极 $c = 0.1 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆，用于连接到 912/914 测量仪上。

该传感器适用于测量较低的电导率 ($0 \mu\text{S}/\text{cm}$ 至 $300 \mu\text{S}/\text{cm}$)，例如：去离子水。

Scope of delivery 6.0918.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.050	套管，SGJ 14/12 毫米
		套管，SGJ 14/12 毫米，聚乙烯



Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1420.100 通流测量杯 (Flow-through measuring vessel)
用于12 mm dia. 电极 (pH, 金属, 电导率)



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL
用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL
电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正

