



5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ ，带 Pt1000（固定电缆 2 m）

6.0920.100

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆（2.0 m），用于连接到搭配有一个自动进样器的 856 电导率模块上。

该传感器适用于自动测量中等的电导率（ $5 \mu\text{S/cm}$ 至 20 mS/cm ），例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.2763.000 流通池，用于 6.0915.100/6.0920.100

流通池，用于 6.0915.100/6.0920.100 5 环电导测量池



6.2324.110 电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2324.010 Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2301.060 KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。

