



Metrosep A Supp 10 - 250/4.0

6.1020.030

Metrosep A Supp 10 - 250/4.0 分离柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物，其颗粒大小仅为 4.6 μm 。A-Supp-10 产品系列中越 越长的柱可提供越 越大的选择性和灵活性。特别是在色谱分析时间较长的情况下，推荐使用 MSM-HC。在此分离柱上也可修改各种不同阴离子分离的温度、流速和淋洗液成分。

Metrosep A Supp 10 - 250/4.0 具有很高的容量。适用于离子强度高的样品、复杂的分离任务以及用于分析各成分之间浓度差异很大的样品。

Scope of delivery 6.1020.030

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其直接拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10，使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	
6.1020.520	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 是 Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 的高容量变型。	