



Metrosep A Supp 10 - 50/4.0

6.1020.050

Metrosep A Supp 10 - 50/4.0 分离柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物，其颗粒大小仅为 4.6 µm。此项成熟并经过万通优化的柱方案具有结构稳固、选择性大且分离效率出色的特点。基数高且氟化物和氯化物之间的系统峰位置适当，使性能更为完善。可有目的地根据应用来调整温度、流速和淋洗液成分等柱属性。

该 50 mm 长的柱因长度较短从而总容量也相对较小，可快速分离标准阴离子。在流速为 1.0 mL/min 的情况下所需测定时间小于 9 分钟。Metrosep A Supp 10 - 50/4.0 适用于简单的分离问题和不复杂的基质。

Scope of delivery 6.1020.050

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1020.500	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10, 使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术, 其特征是操作简便。只要将其直接拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.1020.510	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10, 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	