



# Metrosep A Supp 10 - 75/4.0

6.1020.070

Metrosep A Supp 10 - 75/4.0 分离柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物，其颗粒大小仅为 4.6  $\mu\text{m}$ 。在标准条件下从亚硝酸盐和溴化物中淋洗出磷酸盐。目前可通过修改温度、淋洗液成分和流速使应用优化。

从两个方面优化了 A Supp 10 - 75/4.0 的性能：基质和速度。在离子强度较高的样品中可实现基线分离，例如可乐饮料中的磷酸盐。即使在有大量硝酸盐和硫酸盐的情况下，分析所需时间也不超过 7.5 分钟。在空气分析中，高样品通量也至关重要。

## Scope of delivery 6.1020.070

| Qt.   | Order no.  | Description                    |
|-------|------------|--------------------------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | 螺纹堵头                           |
|       |            | 用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。 |



## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1020.500 | Metrosep A Supp 10 Guard/4.0                                                                                                                |    |
|            | Metrosep A Supp 10 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10, 使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术, 其特征是操作简便。只要将其直接拧到分析柱上即可。不需要任何工具。 |                                                                                       |
| 6.1020.510 | Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0                                                                                                              |    |
|            | Metrosep A Supp 10 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 10, 使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。                                    |                                                                                       |
| 6.1020.520 | Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0                                                                                                             |  |
|            | Metrosep A Supp 10 Guard HC/4.0 是 Metrosep A Supp 10 Guard /4.0 的高容量变型。                                                                     |                                                                                       |