



# Metrosep A Supp 10 - 100/2.0

6.1020.210

Metrosep A Supp 10 - 100/2.0 分离柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物，其颗粒大小仅为 4.6  $\mu\text{m}$ 。2 mm 分离柱 Metrosep A Supp 10 装在与相应的 4 mm 分离柱相同的材料中。可有针对性地根据应用来调整温度、流速和淋洗液成分等柱属性。

A Supp 10 - 100/2.0 微径柱是常规应用的理想选择。该分离柱具有高流量和稳定压力，能够迅速分离离子且效果出色。可在 3 分钟之内分离标准阴离子。特别适用于 IC-MS 应用。

## Scope of delivery 6.1020.210

| Qt.   | Order no.  | Description |
|-------|------------|-------------|
| 2 PCS | 6.2744.060 | 螺纹堵头        |

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



## Optional accessories

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1020.600 | <p>Metrosep A Supp 10 Guard/2.0</p> <p>Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 柱可有效保护分析用微孔分离柱 A Supp 10，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其直接拧到分析柱上即可，不需要为此使用工具</p> |

