



Metrosep A Supp 10 - 250/2.0

6.1020.230

Metrosep A Supp 10 - 250/2.0 分离柱基于高容量聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物，其颗粒大小仅为 4.6 μm 。此项成熟并经过万通优化的柱方案具有结构稳固、选择性大且分离效率出色的特点。2 mm 分离柱 Metrosep A Supp 10 装在与相应的 4 mm 分离柱相同的材料中。可有目的地根据应用来调整温度、流速和淋洗液成分等柱属性。

Metrosep A Supp 10 - 250/2.0 作为微径柱具有很高容量。适用于高离子强度的样品、复杂的分离任务以及用于分析各成分之间浓度差异很大的样品。微径分离柱因其流速较小而特别适用于 IC-MS 应用。

Scope of delivery 6.1020.230

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 柱可有效保护分析用微孔分离柱 A Supp 10，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其直接拧到分析柱上即可，不需要为此使用工具

