



Metrosep A Supp 16 - 150/4.0

6.1031.420

Metrosep A Supp 16 适用于高容量分离问题并具有优良的分辨率。Metrosep A Supp 16 - 150/4.0 基于一种表面官能化的聚苯乙烯/二乙烯苯共聚物。官能组均为共价键合。

Metrosep A Supp 16 - 150/4.0 拥有优良的分辨率，可解决复杂的分离问题。该柱非常适用于离子负载较高、但对分辨率的要求不高的应用。它是阴离子色谱分析中的标准柱之一。

Scope of delivery 6.1031.420

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2744.060	螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1031.500	Metrosep A Supp 16 Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 16 Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。该保护柱采用 «On Column Guard System» 技术，其特征是操作简便。只要将其拧到分析柱上即可。不需要任何工具。	
6.1031.510	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0	
	Metrosep A Supp 16 S-Guard/4.0 保护柱可有效保护分析用分离柱 Metrosep A Supp 16，使其免受污染。保护柱简便地借助毛细管连接与分离柱连接在一起。不需要任何工具。	