



O2-Lumitrode

6.1116.000

用于测量溶解氧 (DO) 的光学传感器可以和一个 913 pH/DO Meter 或 914 pH/DO 电导率仪搭配使用。传感器的测量原理基于发光抑制。这种节省空间并免维护的传感器适用于以下领域的 DO 测量：

- 水的质量控制
- 污水处理工业
- 饮料制造
- 养鱼

传感器在交付的时候带有一个校正筒。

包含有对氧气敏感的发光体的测量帽 (O₂ 帽)，可在需要时轻松更换。

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

6.1260.000 校准用袋 O₂

校准用袋，用于在 100% 空气饱和度时对 O₂-Lumitrode 进行校准。



6.2329.000 氧气标准 0%

氧气标准，用于 O₂-Lumitrode 的 0% 校准。包含 5 袋，每袋 30 mL。



6.5623.000 更换套件 O₂-Lumitrode

O₂-Lumitrode 的更换套件。该套件包含了一个经过认证的 O₂ 帽作为备用、一个校正筒和 5 x 30 mL 氧标准溶液，0%。

