



旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴

6.1204.210

旋转圆盘电极（RDE）的驱动轴（带用于 VA 测量台的钛轴）， 螺纹 M3。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1204.130	银电极头 金属电极头，银（Ag）。电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。



6.1204.140

金电极头

金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。



6.1204.150

金电极头，金在侧面

金属电极头，金（Au），电极表面在侧面。电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。



6.1204.170

铂金电极头 3 mm，用于 CVS

铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0–40° C。



6.1204.180

超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。电极盘（electrode disk），直径2毫米。



6.1204.190 铂金电极头 1 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $1\text{ mm} \pm 0.02\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm 。温度范围： $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。



6.1204.610 铂金电极头 2 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm 。温度范围： $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。



6.1204.600 玻碳电极，玻璃制电极杆。

玻碳 (GC) 制碳电极。电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差： 0.25 mm 。温度范围： $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。



6.1204.220 旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带水银触点)

旋转圆盘电极 (RDE) 的驱动轴 (带用于 VA 测量台的钛轴和水银触点)，螺纹 M3。

