



Glassy Carbon 电极头

6.1204.300

Glassy Carbon (GC) 制电极头，用于 Autolab RDE，电极片直径 3 mm，螺纹接头 M4。温度范围：0–40 ° C

Scope of delivery 6.1204.300

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2802.000	固态电极的抛光套件 抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米）



Optional accessories

Order no.	Description
6.2103.120	导电针，M4， 2毫米 用于6.1241.060电极杆和6.1204.3XX电极头。带M4螺纹。与VA设备套件一起使用。

