



## 玻碳电极，玻璃制电极杆。

6.1204.600

玻碳（GC）制碳电极。电极片直径为  $2\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50 ° C。

### Optional accessories

| Order no.  | Description                                 |
|------------|---------------------------------------------|
| 6.2802.000 | 固态电极的抛光套件<br>抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉（粒径0.3微米） |



6.2103.110      导电针， M3， 2毫米

用于6.1241.060电极杆和6.1204.1XX电极头。 带M3螺纹。 与VA设备套件一起使用，用于ELCD应用。

