



铂金电极头 2 mm，用于 CVS

6.1204.610

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm。温度范围：0 – 50° C。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2103.110	导电针，M3，2毫米 用于6.1241.060电极杆和6.1204.1XX电极头。带M3螺纹。与VA设备套件一起使用，用于ELCD应用。

