



电极杆

6.1241.060

用于电极 6.1204.XXX 和接触销 6.2103.1XX。电极插头 B (4 mm) 。

Scope of delivery 6.1241.060

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1236.020	套管， SGJ 14/12 毫米
		套管， SGJ 14/12 毫米， 带O型圈



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1204.130	银电极头 金属电极头，银（Ag）。电极盘（electrode disk）直径2毫米。M3螺纹。	
6.1204.140	金电极头 金属电极头，金（Au）。电极金属圆盘（直径2毫米）。M3螺纹。	
6.1204.150	金电极头，金在侧面 金属电极头，金（Au），电极表面在侧面。电极盘（electrode disk）直径3毫米。M3螺纹。	
6.1204.170	铂金电极头 3 mm，用于 CVS 铂（Pt）制金属电极，电极片直径为 3 mm，表面经打磨，螺纹接头 M3。温度范围：0 – 40° C。	

6.1204.180 超痕量电极头

碳电极头，材料为玻璃超痕量石墨。电极盘 (electrode disk)，直径2毫米。



6.1204.190 铂金电极头 1 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $1\text{ mm} \pm 0.02\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.2 mm 。温度范围： $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。



6.1204.610 铂金电极头 2 mm，用于 CVS

铂 (Pt) 制金属电极，电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.05\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3。同心度误差 0.3 mm 。温度范围： $0 - 50^{\circ}\text{C}$ 。



6.2103.110 导电针，M3，2毫米

用于6.1241.060电极杆和6.1204.1XX电极头。带M3螺纹。与VA设备套件一起使用，用于ELCD应用。



6.2103.120 导电针，M4， 2毫米

用于6.1241.060电极杆和6.1204.3XX电极头。带M4螺纹。与VA设备套件一起使用。



6.1204.600 玻碳电极，玻璃制电极杆。

玻碳（GC）制碳电极。电极片直径为 $2\text{ mm} \pm 0.1\text{ mm}$ ，表面经打磨，玻璃制电极杆，螺纹接头 M3，同心度误差：0.25 mm。温度范围：0 - 50 ° C。

