




RDE 旋转圆盘电极测量头，用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器，具有高化学耐受性


6.1256.040

用于旋转圆盘电极运行的测量头。耐溶剂仪器型号，适用于非水介质。

Scope of delivery 6.1256.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1244.050	旋转圆盘电极的驱动皮带

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器（3 件）。



1 PCS

6.1829.030


PTFE (聚四氟乙烯) 管 / M6 / 21 cm, 渐细



1 PCS

6.2069.000

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器测量头的
置放台



1 PCS

6.2709.110

用于 Professional VA 伏安测量/CVS 仪器电极开口
处的塞子

套件包括 1 个用于电极开口的塞子（例如 pH 电极或 Pt1000 温度传感器）、6 个用于开孔的塞子（用于辅助溶液及自动进行样品添加）。



Optional accessories

Order no.	Description
6.1454.130	FPM 成型密封件，用于 61414xxx 用于 KF 和 VA（伏安测量）仪

