



薄层流通池

6.1257.100

电流检测器池，采用薄层式几何原理。用于特殊应用和背压较高的系统（例如安培－质谱－联用）。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1257.820	Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于薄层式流通池
	Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于电流式薄层式流通池, 3 个。



6.1257.840 Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于薄层式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于电流式薄层式流通池, 3 个。



6.5000.200 附件包: IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器)

可选的 IC Amperometric Detector (离子色谱电流检测器) 配件, 用于测定导电性小的溶液。

