



透明玻璃材质的样品杯 75 mL，1 个

6.1432.210

透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.070	滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.2041.340 样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.350 样品架, 48 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 48 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210; 6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.800 样品架, 100 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 100 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210, 6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.900 样品架嵌件, 54 x 75 mL, 用于水浴, (Al)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件, 用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

材料: 铝 (Al)



6.2037.040

铝箔固定器

铝箔固定器，用于卡尔费休样品转换器的75毫升样品杯



6.2820.000

Al箔

1000张，圆形，直径80毫米。厚度：0.010毫米。与6.2037.030铝箔支撑一起使用，用于6.1432.210样品杯。用于674 KF样品转换器



6.1909.030

搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，带PP搅拌杆，PVDF搅拌头。从SGJ算起的长度：104 毫米。用于卡尔费休应用，用于722型，802型棒式搅拌器



6.1458.030

KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。

