



塑料材质的样品杯 (PP) 200 mL, 1 个

6.1453.220

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）200 mL，适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个

Optional accessories

Order no.	Description
6.2037.070	带孔的小盖，用于250毫升的样品杯 带孔的小盖用于Soliprep系统，用来预冲洗所用的注射器过滤头，冲洗入特殊烧杯。



6.2041.310 样品架, 12 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.400 样品架, 126 x 11 mL 和 2 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 126 个样品容器和 2 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.2743.050、6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250、6.2743.047、6.2743.040。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.510 样品架, 56 x 11 mL 和 1 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 919 Autosampler plus、858 Professional Sample Processor 适配的样品架, 用于 56 个样品容器和 1 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶: 100 mL 分解管 (CSB)。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.820 样品架, 28 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.14332.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2068.020 样品架, 24 x 120 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2068.030 样品架, 10 x 250 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架, 用于 10 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。



6.2037.060 250 mL 样品杯的盖子

250 mL 样品容器的盖子, 与机械臂 Dis-Cover 一起搭配用于 Sample Processor。



6.1458.010 滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔

带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1909.020

搅拌螺旋桨 / 95 毫米

螺旋桨搅拌器，从SGJ的低边算起长度为： 104 毫米。用于测量杯，用于722型，802型棒式搅拌器

