



塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 250 个

6.1459.300

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个

Optional accessories

Order no.	Description
6.1459.320	61459300 的螺旋盖 / 250 个 用于安全封闭 120 mL 样品容器



6.2037.080

铝箔固定器

铝箔固定器，用于120毫升PP样品杯（6.1459.300）



6.2041.840

样品架，59 x 120 mL，（聚氯乙烯）

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架，用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.850

样品架，59 x 120 mL，（聚丙烯）

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架，用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.470

样品架，22 x 120 mL，（聚丙烯）

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚丙烯 (PP)



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米


802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）



6.2068.010 样品架，20 x 120 mL，（聚丙烯）

与 864 Balance Sample Processor 适配的样品架，用于 20 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300。

塑料：聚丙烯 (PP)



6.2068.020 样品架，24 x 120 mL，（聚氯乙烯）

与 815 Robotic Soliprep 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)



6.9920.141 样品架, 53 x 120 mL, (聚丙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架, 用于 53 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1459.300、6.1459.307。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.1909.060 搅拌螺旋桨 / 95 毫米

用于剧烈搅拌的3叶片搅拌桨



6.1459.307 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 1 个

