



塑料材质的样品杯（PE） 75 mL，144 个


6.1459.400

塑料材质的样品杯（聚乙烯，PE）75 mL，适用于样品架 6.2041.340，6.2041.350，6.2041.800 和 6.02041.040 OMNIS 样品架，144 个。

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.070	滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.2041.340 样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.350 样品架, 48 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 48 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210; 6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.800 样品架, 100 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 815 Robotic Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Basic" 适配的样品架, 用于 100 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210, 6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



6.2041.900 样品架嵌件, 54 x 75 mL, 用于水浴, (Al)

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架嵌件, 用于 54 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

材料: 铝 (Al)



6.01403.010 滴定头 4xM10 (P&P)

具有 4 M10 开孔的滴定头，可用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 的 Pick&Place 取放模块中



6.01403.040 滴定头 2xNS14 (P&P)

带有 2 个 NS14 开口的滴定头，用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place 取放模块，以及三个剂量提示装置。准备装配冲洗喷嘴。抽吸软管已经被放入滴定头中。



6.01404.040 烧杯适配器，用于 OMNIS 75 mL 样品杯

烧杯适配器，可将 75 mL 样品杯在 Pick&Place 取放模块的滑台中居中定位



6.01900.030 搅拌螺旋桨 20 mm ETFE


搅拌螺旋桨 20 mm，高度可调，用于棒式搅拌仪“Titrator”（滴定）或棒式搅拌仪“Sample Robot”



6.02041.040 OMNIS 样品架 25 x 75 mL, PP 聚丙烯

OMNIS 样品架, 用于 OMNIS Sample Robot Pick&Place, 适配 25 个样品杯。以下样品杯均可使用: 6.01402.000、6.01402.003、6.1459.400。

塑料: 聚丙烯 (PP)



6.02601.040 28-48 mm 抓手夹指

OMNIS Sample Robot Pick&Place 的抓手夹指, 用于抓取外直径 28 – 48 mm 的样品杯。

