



807 Dosing Unit 50 mL, 无附件

6.1580.250

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。

Scope of delivery 6.1580.250

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.2803.010	润滑油 (2克) 特殊质量 (不含硅酮)。用于无脂磨口 (ground joint) 连接 (见6.2713.XXX)

