



PE 瓶 50 mL

6.1608.100

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02743.100	无隔垫的螺盖，ID 14.2 mm

无隔垫的螺盖可与 PP 瓶 50 mL (6.02743.030) 搭配使用。可将有穿孔的塞子 (6.2743.070) 推入孔中并封闭瓶子。如果在 858 Professional Sample Processor 上使用标准针 (6.2846.010)，它可提供非常好的封口方式。



带隔垫的螺盖完美适用于在较长时段内保存样品和标准液。带隔垫的螺盖，用于 50 mL PP 瓶 (6.02743.030)；125 ml PE 瓶 (6.1627.000) 和 50 ml PE 瓶 (6.1608.100)。

如果是 858 Professional Sample Processor，则必须安装经涂层的钢制样品针 (6.2624.200) 或 Pick-up-针 (6.2624.100)，以便将隔垫扎穿。

