



带基架的电极座

6.2001.140

949 pH Meter 的电极座

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

欢迎探索 949 pH 工作台 Meter – 这台紧凑型 pH 测量设备能够在实验室中快速可靠地测量。

- 配备彩色显示屏的紧凑型 pH 测量设备
- 精密 pH、mV 和 ORP 测量，集成有温度显示
- 可以使用瑞士万通、美国 NIST 缓冲液可进行三点校准，或者使用自身的缓冲液通过 2 点校正，方便地进行校准
- 通过符号结构清晰地显示校准后的数值，方便读取
- 3 项测量值识别稳定性标准可确保结果可靠
- 测量值与嵌入的日期和时间保持 GLP 一致性
- 通过监控功能概览校正数据
- RS232 接口可连接打印机。



套件包括 949 pH Meter、电极座以及可以立即在实验中使用的供电单元。

949 pH Meter 是完美的工作台 pH Meter，可以快速精确地进行 pH 测量。尤其适合实验室、科研机构 and 定期进行 pH 分析的工业环境。

- 配备彩色显示屏的紧凑型工作台 pH 测量设备
- 测量 pH、mV 和 ORP，有温度显示，适合全面分析
- 可以使用瑞士万通、美国 NIST 缓冲液可进行三点校准，或者通过用户自定义的 2 点校准，方便地进行 pH 校正
- 通过符号显示校准后的数值，确保清晰可读
- 发出测量稳定性信号，提供从 3 项稳定性标准中选择的选项，确保结果可靠
- 测量值与嵌入的日期和时间保持 GLP 一致
- 显示校准数据和设置校准期限
- Solitrode 采用稳定的塑料杆，可长期使用



套件中包括 949 pH Meter、电极座、供电单元以及带固定电缆的采用 Pt1000 的 Solitrode，可以方便地立即使用。