



样品架，12 x 250 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.310

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 12 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1432.320	透明玻璃材质的样品杯 250 mL，1 个
	透明玻璃材质的样品杯 250 mL，适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个



6.1432.323 棕色玻璃材质的样品杯 250 mL, 1 个

棕色玻璃材质的样品杯 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1453.220 塑料材质的样品杯 (PP) 200 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 200 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1453.250 塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1458.010 滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔

带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。

