



样品架，24 x 75 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.340

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrator "Light" 适配的样品架，用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1432.210、6.1459.400。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1432.210	透明玻璃材质的样品杯 75 mL，1 个
	透明玻璃材质的样品杯 75 mL，适用于样品架 6.2041.340、6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900，1 个



6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.070 滴定头 / 2 x NS 14

用于 75mL 样品容器的滴定头。带 2 个 NS 14 开口、2 个 6.4 mm 开口和 3 个加液头。适用于冲洗和抽吸装备。



6.1459.400 塑料材质的样品杯（PE）75 mL，144 个

塑料材质的样品杯（聚乙烯，PE）75 mL，适用于样品架 6.2041.340，6.2041.350，6.2041.800 和 6.02041.040 OMNIS 样品架，144 个。

