



样品架，22 x 120 mL，（聚丙烯）

6.2041.470

与 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架，用于 22 个样品杯。以下样品杯均可使用：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚丙烯 (PP)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL，250 个
	塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、 6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



6.1909.050 搅拌螺旋桨 / 102 毫米

802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1459.307 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 1 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 1 个

