



样品架，28 x 250 mL，（聚氯乙烯）

6.2041.820

与 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrator "Basic" 适配的样品架，用于 28 个样品杯。可使用以下样品杯：6.14332.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1432.320	透明玻璃材质的样品杯 250 mL，1 个
	透明玻璃材质的样品杯 250 mL，适用于样品架 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030，1 个



6.1453.220 塑料材质的样品杯 (PP) 200 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 200 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1453.250 塑料材质的样品杯 (PP) 250 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 250 mL, 适用于样品架
6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、
6.2041.820、6.2068.020 和 6.2068.030, 1 个



6.1458.010 滴定头, 6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔

带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1458.040 大的滴定头, 3 x SGJ 14

大的滴定头, 用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔, 包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1462.060 机器人臂，带滴定头固定器，向左摆动
滴定头固定器，用于786型摇摇头



6.1462.070 机器人臂，带滴定头固定器，向右摆动
滴定头固定器，用于786型摇摇头



6.1462.160 机器人臂，带滴定头固定器以及传感器，用于786型摇摇头，向左摆动
带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摇头



6.1462.170 机器人臂，带滴定头固定器，以及传感器，用于786型摇摇头，向右摆动
带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摇头

