



样品架，59 x 120 mL，（聚丙烯）

6.2041.850

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrator «Basic» 适配的样品架，用于 59 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1458.010	滴定头，6 x SGJ 14 和 3 x SGJ 9 开孔 带 6xSGJ14 和 3x SGJ9 开孔。



6.1458.020 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10，包括塞子。



6.1458.040 大的滴定头，3 x SGJ 14

大的滴定头，用于120毫升的滴定杯。带3个SGJ 14的开孔和4个6.4毫米的开孔，包括2个加液头。适用于冲洗和吸液设备。



6.1459.300 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL，250 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



6.1462.050 机器人臂，带滴定头，用于786型摇摆头，向左或向右摆动

滴定头，用于摇摆头



6.1462.060 机器人臂，带滴定头固定器，向左摆动
滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.070 机器人臂，带滴定头固定器，向右摆动
滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.150 带滴定头和样品杯传感器的摆臂，用于 786 Swing Head，可左摆或右摆
带样品杯传感器的滴定头，用于 786 Swing Head，2 x M10，1 x SGJ 14.5，2 x 滴定管头



6.1462.160 机器人臂，带滴定头固定器以及传感器，用于786型摇摆头，向左摆动
带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.1462.170 机器人臂，带滴定头固定器，以及传感器，用于786型摇摆头，向右摆动
带滴定杯传感器的滴定头固定器，用于786型摇摆头



6.2711.070 液滴盘，用于789/815/855
液滴盘，用于789，815以及855机器人样品处理系统XL



6.1459.307 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 1 个

塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 1 个

