



挡板的固定片，以及采集容器的支架。

6.2058.050

在样品处理器的塔的侧面安装固定片（fastening plate），然后在其上安装一只挡板，可将用过的工具自动拉下。

Optional accessories

Order no.	Description	
6.2057.150	收集容器的固定器 固定器，用于安装 收集容器	

6.2058.060 挡板，用于转接器 61808220

检测器安装在样品处理器塔侧面的固定板（6.2058.050）上，可自动脱落用过的luer工具，放入收集桶（6.1625.010）中。



6.2058.070 用于适配器 61808250 的顶出器

该顶出器可借助安装板 6.2058.050 安装在 Sample Processor 的工作塔侧，可自动将用过的滴定管头顶出到收集容器 6.1625.010 中。

