



连接电缆，漏液传感器

6.2141.430

接线盒和 IC 漏液传感器入口之间的连接电缆

Optional accessories

Order no.	Description
6.2141.410	远程电缆，IC - Agilent ICP-MS 用于同步 Metrohm IC 系统（930 IC Flex 和 940 Professional IC）和 Agilent ICP-MS 系统的连接电缆



6.2149.310 Connection Box, 远程控制 ICP-MS

连接，作为 MassHunter 5.3 或更高版本中 Metrohm IC (Remote Box MSB) 和 Agilent ICP-MS 之间的接口。



6.2141.420 连接电缆, Remote Box MSB

接线盒和 Remote Box MSB 之间的连接电缆

