



949 pH Meter 的供电单元

6.2166.200

工作台供电单元, 100-240V, 50-60Hz, 5V DC, 用于 949 pH Meter

效率等级 VI

Optional accessories

Order no.	Description
-----------	-------------

欢迎探索 949 pH 工作台 Meter – 这台紧凑型 pH 测量设备能够在实验室中快速可靠地测量。

- 配备彩色显示屏的紧凑型 pH 测量设备
- 精密 pH、mV 和 ORP 测量，集成有温度显示
- 可以使用瑞士万通、美国 and NIST 缓冲液可进行三点校准，或者使用自身的缓冲通过 2 点校正，方便地进行校准
- 通过符号结构清晰地显示校准后的数值，方便读取
- 3 项测量值识别稳定性标准可确保结果可靠
- 测量值与嵌入的日期和时间保持 GLP 一致性
- 通过监控功能概览校正数据
- RS232 接口可连接打印机。



套件包括 949 pH Meter、电极座以及可以立即在实验中使用的供电单元。
