



传感器 EMPTY（空），用于 1 L 瓶的液位传感器

6.2769.100

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 1 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。

Scope of delivery 6.2769.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1829.010	FEP吸液管，M6，×0.25米 带M 6螺纹。用于加液单元

