




传感器 EMPTY（空），用于 2 L 瓶的液位传感器

6.2769.110

该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 2 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。

Scope of delivery 6.2769.110

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1819.100	FEP 吸管，用于 2 L 瓶
		带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。

