



吸液过滤头

6.2821.090

孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。

Optional accessories

Order no.	Description
6.02744.050	适配器鲁尔内部 / M6 外部

用于预冲洗吸液过滤头 (6.2821.090) 的注射器的适配器。
适配器可拧在吸液过滤头上。使用注射器可以用超纯水或淋洗液冲洗吸液过滤头。



6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer接头。

用于许多种 IC 及 VA 应用

