



标准泵头，PEEK

6.2824.110

标准 泵头，用于 专业型 IC 分析仪

Scope of delivery 6.2824.110

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.2741.020	活塞密封圈（橙色） 用于所有IC泵



1 PCS

6.2824.170

进口阀 PEEK

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头入口侧不含金属的止回阀。



1 PCS

6.2824.160

出口阀 PEEK

940、930、925、883、882、881 和 850 设备 IC 泵头出口侧不含金属的止回阀。

