



MSM 转子 A

6.2832.000

抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2832.010	连至 MSM 和 MSM-LC 的连接件

带导入和导出管。用作所有带 MSM (Metrohm Suppressor Module) 的离子色谱仪。用于替换 850、881、882 和 883 代 Professional IC 仪器中的部件（2017 年之前生产）。



6.2835.010 连至 MSM 和 SPM Modul 的连接件

通用连接件，用于 Professional IC Vario 中的 MSM 和 Compact Flex 设备，以及 MSM-HC 和 SPM Modul。带导入和导出管。

