



## 交换单元 50 mL

6.3026.250


带内置芯片的交换单元，带 50 mL 玻璃计量管及遮光罩。PCTFE/PTFE 平头旋塞、FEP 管路连接、防扩散滴管头和由棕色玻璃制成的标准试剂瓶。

### Scope of delivery 6.3026.250

| Qt.                                                                  | Order no.  | Description  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 1 PCS                                                                | 6.1543.060 | 滴定管头 / 螺纹 M6 |
| 滴定管头，螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。 |            |              |



## Optional accessories

| Order no.  | Description                               |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1563.040 | 恒温夹套，用于806型 交换单元<br>用于6.3026.XXX 交换单元     |    |
| 6.1576.250 | 交换单元底板/50毫升                               |    |
| 6.1608.030 | 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45                      |  |
| 6.1608.040 | 试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45<br>通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。 |  |