



807 Dosing Unit 20 mL

6.3032.220

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 20 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。

Scope of delivery 6.3032.220

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.030	球塞 (Ball stopper) / B-14/ (15) 用于将滴定头可移动式地固定在滴定杯中



1 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1543.200

滴定头 / 螺纹 M6

带防扩散阀的滴定头。



1 PCS

6.1805.100

FEP管 / M6 / 40厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.2008.030

807 Dosing Unit 的滴管头支架

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



0 PCS

6.2803.000 润滑油 (1 oz.)

特殊质量 (不含硅酮)。用于无脂磨口 (ground joint) 连接 (见 6.2713.XXX)



1 PCS

6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.1543.060 滴定管头 / 螺纹 M6

滴定管头, 螺纹 M6。与毛细管 6.1805.160 和可移动球塞 6.1446.030 一同组成整套的计量管头 6.1537.010。



1 PCS

6.1619.000 807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS 6.1829.010 FEP吸液管，M6，×0.25米
带M 6螺纹。用于加液单元



1 PCS 6.2008.050 807 Dosing Unit 的存放容器支架

与滴管头支架 6.2008.030 一起构成 807 Dosing Unit 上滴定管头的支架。



1 PCS 6.2244.020 用于智能交换单元的卡

每套10只，多种颜色。



1 PCS 6.2803.010 润滑油（2克）

特殊质量（不含硅酮）。用于无脂磨口（ground joint）连接（见 6.2713.XXX）



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1608.023	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45 通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。	
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	
6.1608.040	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45 通向交换单元。MSM的再生溶液瓶。	
6.1608.050	卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45	




6.1618.000 32毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带32毫米螺纹的试剂瓶（Fluka，Riedel de-Haen 500毫升等类型）
连接到GL45接口的转接器




6.1618.010 28毫米螺纹口连接到GL 45接口的螺纹转接器

将带28毫米螺纹的试剂瓶（Fisher等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



6.1618.020 S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



6.1618.050 40毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器
将带40毫米螺纹的试剂瓶连接到GL45接口的转接器



6.1618.060 螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45
螺纹转接头（GL 45 转 GL 45）；主要用于带有升高法兰的试剂瓶



6.1805.030 FEP管 / M6 / 150厘米
带光照保护和扭折保护



6.1805.110 FEP管 / M6 / 80厘米
带光照保护和扭折保护



6.1808.000 连接套筒， M6



6.1808.020 软管适配器 Olive / M6 内部

1 个内螺纹 M6 和 1 个 Olive 式软管适配器。交换单元和恒温测量设备的螺栓连接的组成部分。



6.1808.030 接地滴定头（grounded）的管连接器

与6.1541.010滴定头一起组成全套接地的 6.1540.010滴定头（grounded）。用于非水溶液的滴定。



6.1808.060 T 形接头 / M6 内部

3 个螺纹 M6 内部。



6.1829.020 FEP吸液管, M6, ×0.5米

用于加液单元



6.1808.280 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器, 用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



6.1574.220 玻璃计量管套件 20 mL

全套玻璃计量管套件, 包括计量管、活塞、计量管底端、阀盘和定心管。适用于 807 Dosing Unit 20 mL。

