



附件包：Vario/Flex Basis

6.5000.000

基本附件包，用于 Professional IC Vario 或 Compact IC Flex。

Scope of delivery 6.5000.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01816.010	硅胶软管，8/12 mm，2 m
	排出管	



1 PCS 6.1602.210 5 个顶盖 UNF 10/32, 用于 «Waste Collector» (废液收集器)

用于引导和支撑多达 5 个废液毛细管的顶盖。



1 PCS 6.1807.010 用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器
连接器, 用于废液管



1 PCS 6.1815.010 螺旋带 (Spiral band), 0.5 米
用于将不同的电缆或管路束在一起



2 PCS 6.1816.020 硅酮管, 6毫米内径, 1米
用于废液管。



1 PCS

6.2057.220

Waste Collector (废物收集器) 的支架

用于将 Waste Collector (废物收集器) 固定在 IC 离子色谱仪器上的支架。



1 PCS

6.2151.020

电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



1 PCS

6.2251.000

用于毛细管的标记套管

用于标记毛细管的彩色热缩套管部件。每三个一种颜色, 共五种颜色。



1 PCS

6.2617.010

用于活塞密封圈的工具

用于移除和装配所有IC泵上的活塞密封圈



2 PCS 6.2621.000 活动扳手
最大开口： 20毫米。用于IC分析仪



1 PCS 6.2621.030 六角扳手（Hexagon key），4毫米



1 PCS 6.2621.050 1/4英寸扳手
用于1/4英寸的螺丝。用于IC仪器



1 PCS 6.2621.080 毛细管切管器

用于轻松切割塑料毛细管的切割工具，1/16" 和 1/8"，包括 5 把备用刀片。



1 PCS

6.2621.100

内六角扳手，3 mm，用于 IC Sample Processor



2 PCS

6.2739.000

扳手

用于拧紧连接器



1 PCS

6.2743.080

防溢出堵头 (ProfilC) , 5只

用于专业型IC分析仪



1 PCS

6.2765.000

容器，带接 «Waste Collector» (废水收集器) 的
GL45 排水管

容器，带接 «Waste Collector» (废水收集器) 的排水管。

