



附件包：Vario/Flex ONE

6.5000.010

ONE 模块（IC 泵，带注射器）的附件组件，用于 Professional IC Vario 和 Compact IC Flex 仪器。

Scope of delivery 6.5000.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.02744.050	适配器鲁尔内部 / M6 外部

用于预冲洗吸液过滤头 (6.2821.090) 的注射器的适配器。
适配器可拧在吸液过滤头上。使用注射器可以用超纯水或淋洗液冲洗吸液过滤头。



1 PCS

6.1602.160

淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1609.000

干燥管，大尺寸，弯曲型

用于填充吸收剂材料。



1 PCS

6.1803.040

PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 1 米

毛细管，用于IC的样品操作。



1 PCS

6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

SGJ 14/16 的夹子



1 PCS

6.2744.014

压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



1 PCS

6.2744.040

2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



1 PCS

6.2744.070

压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2744.090 压力螺丝（长）


较长的版本。带UNF 10/32连接口。2件。用于PEEK泵头的备件。用于IC仪器



1 PCS

6.2744.210 管连接器，用于吸液过滤器（ProfilC）

用于专业型IC分析仪



1 PCS

6.2816.020 注射器，10毫升，带Luer连接头。

用于许多种IC及VA应用



1 PCS

6.2816.040 冲洗针

带PTFE管与Luer连接。用于注射器。用于吸取淋洗液。



1 PCS

6.2821.090

吸液过滤头

孔径大小 27 μm 。每套 5 件。用于吸液管 (6.1834.000) 及滤管 (6.1821.040) 和 (6.1821.050)。



1 PCS

6.2821.130

用于在线过滤器的备用过滤器

用于在线过滤器的备用过滤器。

