



在845淋洗液合成器上进行pH调节的装置

6.5329.000

淋洗液合成器的pH调节包括pH电极与其它附件

Scope of delivery 6.5329.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.000	SGJ 塞子 / B-14/ (15)



2 PCS

6.1446.040

堵头螺丝/ M6



1 PCS

6.1602.190

淋洗液瓶连接头, 1 x SGJ 14, 4 x M6

淋洗液瓶连接头, 可连接多达4根连接管, 带M6连接螺丝。用于淋洗液合成器上的淋洗液瓶。




1 PCS

6.1838.010

到845的连接管, 85厘米

淋洗液合成器上的淋洗液瓶—Titrimo之间的连接



1 PCS

6.2148.010

远程盒, MSB

另外的远程接口, 用于连接可通过远程线控制的装置。带有永久连接的电缆。



1 PCS

6.2726.090 防扩散阀门

用于防扩散滴定管头 6.1541.XXX、6.1543.130、6.1543.140、
6.1543.150、6.1543.160、6.1543.200



1 PCS

6.3026.210 10毫升的交换单元

交换单元内置数据芯片，10毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE
/PTFE平面旋塞阀（stopcock），FEP连接管，防扩散滴定头，及标准琥珀色玻璃试剂瓶

