

1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1618.050

40毫米螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带40毫米螺纹的试剂瓶连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1621.000

容器，10升

用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。



1 PCS

6.1621.100

10升的桶的盖子

10升的桶的盖子。可对充满液体的桶方便、安全地进行输运



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器, 用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器, SGJ 14.6.1619.010的零件, 用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1626.000

瓶盖 GL 45, 用于液位传感器

该瓶盖嵌入传感器 6.2769.XXX, 此液位传感器给出瓶中或容器中的液位是 EMPTY (空) 或 FULL (满)。



4 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



1 PCS

6.1815.010

螺旋带 (Spiral band)，0.5 米

用于将不同的电缆或管路束在一起



1 PCS

6.1819.100

FEP 吸管，用于 2 L 瓶

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS

6.1819.110

FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2151.060

电缆，用于 Level Control 和 Eluent Production Modul

连接电缆，用于传感器和 Level Control 以及 Eluent Production Modul。



1 PCS

6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。



1 PCS

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL，无附件

807 Dosing Unit，带内置的数据芯片，50 mL 玻璃计量筒和遮光罩，可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。





Optional accessories

Order no.	Description	
6.2769.000	传感器 FULL（满），用于液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 FULL（满）状态，用于 1 L 和 2 L 瓶以及容器。包括两个传感棒，一条引入管和将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.2769.100	传感器 EMPTY（空），用于 1 L 瓶的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 1 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.2769.110	传感器 EMPTY（空），用于 2 L 瓶的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 2 L 瓶。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	
6.2769.120	传感器 EMPTY（空），用于 10 L 容器的液位传感器	
	该传感器安装在瓶盖 6.1626.000 中，告知液位传感器 EMPTY（空）状态，用于 10 L 容器。包括两个传感棒，一条输出管和两个将该软管固定在其中一个传感棒上的支架。	