



离子色谱装备：英蓝渗析

6.5330.100

英蓝渗析的附件组。与 858 Professional Sample Processor 和一台附加的 2 通道蠕动泵一同使用。

Scope of delivery 6.5330.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1602.150	瓶盖 / GL 45 - 3 x UNF 10/32

用于 1/16 英寸毛细管接口连接。应用在 MSM 助溶剂以及万通在线渗析中。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



8 PCS

6.1803.040

PTFE 毛细管, 内径 0.5 毫米 / 1 米

毛细管, 用于IC的样品操作。



2 PCS

6.1826.320

泵管 LFL (橙色/黄色), 3 个止动器

用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液。



2 PCS

6.1826.340

泵管 LFL (黑色/黑色), 三个堵头

用于样品溶液, 用在 在线渗析中



1 PCS

6.1831.050

PEEK 毛细管, 内径0.5 毫米, 40厘米

用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元, 离子色谱样品处理系统, 集成型自动样品处理系统, 英蓝渗析型离子色谱样品处理系统, IC液体处理英蓝渗析单元, 集成型自动样品处理系统



1 PCS

6.1831.160

PEEK (聚醚醚酮) 毛细管 0.5 mm 内直径 / 70 cm




1 PCS

6.2057.130

渗析池固定器

渗析池固定器



1 PCS

6.2621.070

内六角扳手, 5 mm, 用于 IC Sample Processor



1 PCS

6.2714.010 渗析膜（醋酸纤维素）

标称孔径：0.2 μm . 每套50片装。用于英蓝渗析



1 PCS

6.2729.100 渗析池

带4 x 6.2744.060 堵头。用于英蓝渗析



1 PCS

6.2744.000 压力螺丝，PVDF

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线渗析（连接PTFE毛细管）



2 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



2 PCS

6.2744.034

2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。




4 PCS

6.2744.160

接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2831.010

塑料镊子

用于渗析膜与过滤膜



1 PCS

6.2755.000

泵管夹套 (Tubing cassette)

用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。



Optional accessories

Order no.	Description
6.2714.030	渗析膜（聚酰胺） 用于英蓝渗析与过滤