

1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.110

FEP 吸管，用于容器

带 M6 接口的容器盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS

6.1825.290

PEEK 样品环 250 μ L

用于 «Metrohm intelligent Partial Loop Technique» (MiPT, 万通部分装液法进样技术) 和用于 PILS (particle into liquied sampler, 气体样品液化器)。带 2 个 PEEK (聚醚醚酮) 压力螺丝。



1 PCS

6.1831.180

PEEK Capillary 0.5 mm i.d., 3 m



1 PCS

6.1841.000

PEEK 移液毛细管 2 mL, 5 m




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.014

压力螺丝2x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（PEEK毛细管连接管）



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2841.120

灵活量化液体处理台，左侧

组合式冲洗和稀释台，用于带摆头（Swinghead）的自动进样器。用于安装在塔左侧。



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管

