


1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1829.020

FEP吸液管，M6，×0.5米

用于加液单元




1 PCS

6.2057.210

Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.2821.120

在线过滤器，2 μm

在线过滤器，2 μm



1 PCS

6.1580.120

807 Dosing Unit 2 mL, 无附件

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。



